

minisledes DGST-25-200-Y12A

Artikelnummer: 8085198

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	200 mm
Instelbaar eindpositiebereik/lengte vooraan	32 mm
Instelbaar eindpositiebereik/lengte achteraan	30,4 mm
Zuigerdiameter	25 mm
Soort werking aandrijfeenheid	Juk
Demping	Y12: externe hydraulische demping
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelkooigeleiding
Constructieve opbouw	Dubbele zuiger Juk Zuigerstang Slede
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Werkdruk	1 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	14,5 ... 116 psi
Max. snelheid	0,8 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	≤ 0,02 mm
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Impactenergie in de eindposities	6 J
Dempingslengte	10 mm
Max. kracht Fy	1.170 N
Max. kracht Fz	1.170 N
Max moment Mx	20 Nm
Max moment My	17 Nm
Max moment Mz	17 Nm
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	495 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	589 N
Te verplaatsen massa	2.387 g
Productgewicht	5.013 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	HNBR
Materiaal geleiding	POM hooggelegeerd staal TPE-E
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij