


tandwielkast EMGA-40-A-G3-40P

Artikelnummer: 8085342

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	40 mm
Flensgrootte motor	40 mm
Torsiespeling	0,35 deg
Type overbrenging	Haakse overbrenging
overbrengingsratio	3:1
Max. ingangssnelheid	18.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	4,5 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,049 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	7 Nm
Max. rendement	95 %
Torsiestijfheid	0,8 Nm/arcmin
Productgewicht	500 g
Interface overbrenging output	40G
Interface overbrenging aandrijving	40P
Materiaal - opmerking	RoHS conform