


tandwielkast EMGA-60-A-G5-60P

Artikelnummer: 8085345

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|-------------------------|
| Flensgrootte overbrenging | 60 mm |
| Flensgrootte motor | 60 mm |
| Torsiespeling | 0,27 deg |
| Type overbrenging | Haakse overbrenging |
| overbrengingsratio | 5:1 |
| Max. ingangssnelheid | 13.000 1/min |
| Bedrijfstemperatuur overbrenging | -25 ... 90 °C |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Continu uitgangsdraaimoment | 24 Nm |
| Massatraagheidsmoment overbrenging | 0,257 kgcm ² |
| Max. uitgangsdraaimoment | 38 Nm |
| Max. rendement | 95 % |
| Torsiestijfheid | 1,9 Nm/arcmin |
| Productgewicht | 1.700 g |
| Interface overbrenging output | 60G |
| Interface overbrenging aandrijving | 60P |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |