


tandwielkast EMGA-80-A-G5-80P

Artikelnummer: 8085347

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|-------------------------|
| Flensgrootte overbrenging | 80 mm |
| Flensgrootte motor | 80 mm |
| Torsiespeling | 0,22 deg |
| Type overbrenging | Haakse overbrenging |
| overbrengingsratio | 5:1 |
| Max. ingangssnelheid | 7.000 1/min |
| Bedrijfstemperatuur overbrenging | -25 ... 90 °C |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Continu uitgangsdraaimoment | 67 Nm |
| Massatraagheidsmoment overbrenging | 1,017 kgcm ² |
| Max. uitgangsdraaimoment | 107 Nm |
| Max. rendement | 95 % |
| Torsiestijfheid | 4,8 Nm/arcmin |
| Productgewicht | 4.300 g |
| Interface overbrenging output | 80G |
| Interface overbrenging aandrijving | 80P |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |