


# tandwielkast EMGA-80-A-G3-100A

Artikelnummer: 8085348

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	80 mm
Flensgrootte motor	100 mm
Torsiespeling	0,22 deg
Type overbrenging	Haakse overbrenging
overbrengingsratio	3:1
Max. ingangssnelheid	7.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	40 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	1,409 kgcm <sup>2</sup>
Max. uitgangsdraaimoment	64 Nm
Max. rendement	95 %
Torsiestijfheid	5 Nm/arcmin
Productgewicht	4.500 g
Interface overbrenging output	80G
Interface overbrenging aandrijving	100A
Materiaal - opmerking	RoHS conform