


handlingsmodule EHMZ-EGSC-25-BS-KF-V1-

Artikelnummer: 8086582

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	50 ... 75 mm
Spindeldiameter	6 mm
Spindelsteek	6 mm/U
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire module met spindel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Max. acceleratie	15 m/s ²
Max. snelheid	0,4 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,015 mm
Inschakelduur	100 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	5 ... 45 °C
Maximale aanzetkracht Fx	20 N
Toevoerconstante	6 mm/U
Materiaal - opmerking	RoHS conform