

kogelkraan

VZBE-1-WA-63-T-2-F0405-M-V15V15

Artikelnummer: 8089059

FESTO

Festo is enkel de leverancier van dit product, niet de fabrikant.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	2-weg kogelkraan met hendel
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Laseinde volgens ASME B16.11
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F04 F05
Binnendiameter	25 mm
Nominale breedte DN	25
Ventiel functie	2/2
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	63
Losbreekmoment bij differentiaaldruk nominale druk armatuur PN	15 Nm
Gebaseerd op norm	ASME B16.11 ISO 5211
Medium	Damp Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--] Inerte gassen Water neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20 ... 200 °C
Debiet Kv	94 m ³ /h
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	gegoten roestvrij staal
Materiaalnummer behuizing	1.4408/CF8M
Materiaal zitdichting	PTFE, gewijzigd
Materiaal dichtingen	FPM PTFE
Materiaal kogel	gegoten roestvrij staal
Materiaalnummer kogel	1.4408/CF8M
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	1.100 g
Toelating	CRN
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand