



stoppercilinder DFST-80-40-D-Y4-A-G2

Artikelnummer: 8089687

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	40 mm
Zuigerdiameter	80 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden Schokdemper instelbaar vooraan
Inbouwpositie	loodrecht
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zuigerstang met tuimelaar
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Detectie van de tuimelaarpositie	voor inductieve sensoren
Borging tegen verdraaiing/geleiding	Geleidingsstang
Werkdruk	2 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Dempingslengte	20 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang	6.000 N
Productgewicht	6.350 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	gespuitgiet aluminium
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal rol	POM