



stoppercilinder DFST-80-40-Y4-A-S-G2

Artikelnummer: 8089689

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Slag | 40 mm |
| Zuigerdiameter | 80 mm |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden Schokdemper instelbaar vooraan |
| Inbouwpositie | loodrecht |
| Werking | dubbelwerkend trekkend |
| Constructieve opbouw | Zuigerstang met tuimelaar |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Detectie van de tuimelaarpositie | voor inductieve sensoren |
| Borging tegen verdraaiing/geleiding | Geleidingsstang |
| Werkdruk | 2 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Omgevingstemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Dempingslengte | 20 mm |
| Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang | 6.000 N |
| Productgewicht | 6.350 g |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal deksel | gespuitgiet aluminium |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | aluminumlegering |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal rol | Staal |