



# adaptieve vormgrijper

## DHEF-20-A

Artikelnummer: 8092533

FESTO

Andere slaglengtes op aanvraag. Enkel in standaardslaglengtes 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm verkrijgbaar.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	20
Uitvoering grijphuls	Standaard
Slag	66 mm
Min. te grijpen diameter	12 mm
Max. te grijpen diameter	38 mm
Aandrijvingstype	pneumatisch
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Grijperfunctie	Adaptief
Constructieve opbouw	Grijphuls gedwongen bewegingsverloop
Geleiding	Basisgeleiding
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk aandrijving	1 ... 8 bar
Bedrijfsdruk kap	0,07 ... 0,1 bar
Barstdruk kap	0,3 bar
Max. werkfrequentie grijper	1 Hz
Teruglooptijd	290 ms
Uitlooptijd	270 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	1,29 kgcm <sup>2</sup>
Richtwaarde nuttige last	1 kg
Productgewicht	475 g
Soort bevestiging	Conform ISO 9409
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal kap	VMQ (silicone)
Materiaal behuizing	Aluminium, geanodiseerd