



verbindingkabel NEBC-U7G10-EH-30-N-S-U5G9

Artikelnummer: 8093272
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2025. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Extra functies	Hybride kabel
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Productgewicht	645 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	USB 3.0 type B micro
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	10
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	9
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	2x schroeven M2x0,4
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, design	hoekig
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	USB 3.0 type A
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	9
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	9
Elektrische aansluiting 2, bevestigingstype	Plug-in
Bedrijfsspanningsbereik DC	4,75 ... 5,25 V
Nominale bedrijfsspanning DC	5 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C liënt	0,9 A
Kabellengte	30 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrups
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 20 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 10 mm
Kabeldiameter	3,1 mm
Toelrantie kabeldiameter	± 0,2 mm
Beschermingsgraad	IP20
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-40 ... 90 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	1
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	PVC
Kleur kabelmantel	zwart
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Kleur behuizing	zilver