

verbindingkabel NEBC-M12W8-E-10-N-B-LE8

Artikelnummer: 8094481

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Gebaseerd op norm | EN 61076-2-101 |
| Toelating | c UL us - Listed (OL) |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten | UL E474609 |
| Kabelidentificatie | zonder labelhouder |
| Productgewicht | 489 g |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Zijde field device |
| Elektrische aansluiting 1, design | rond |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | haaks |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype | Schroefvergrendeling |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Sturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Kabel |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | Open einde |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere | 8 |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 0 ... 30 V |
| Bedrijfsspanningsbereik AC | 0 ... 30 V |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt | 2 A |
| Stootspanningsweerstand | 0,8 kV |
| Afscherming | nee |
| Kabellengte | 10 m |
| Kabeleigenschap | Suitable for energy chains |
| Testvoorwaarden van kabel | Testvoorwaarden op verzoek |
| Buigradius, vaste bekabeling | ≥ 30 mm |
| Buigradius, flexibele bekabeling | ≥ 30 mm |
| Kabeldiameter | 6 mm |
| Toelantiekabeldiameter | ± 0,2 mm |
| Kabelmontage | 8x0,25 |
| Geleider-nominale doorsnede | 0,25 mm ² |
| Draadeindes | gestript |
| Beschermingsgraad | IP65 IP67 |
| Opmerking bij beschermingsgraad | in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -25 ... 90 °C |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -25 ... 90 °C |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Vervuilinggraad | 3 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| Materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Kleur kabelmantel | Zilvergrijs |

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------------|--------------------------|
| Materiaal behuizing | TPE-U(PUR) |
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal schroefvergrendeling | Zink gegoten, vernikkeld |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal stekkercontact | Messing |
| Materiaal isoleerkous | PP |