

kogelkraan

VZBE-1/2-T-63-T-2-F0304-M-V15V15

Artikelnummer: 8096665

FESTO

Festo is enkel de leverancier van dit product, niet de fabrikant.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg)
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	1/2 NPT
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F0304
Binnendiameter	15 mm
Nominale breedte DN	15
Ventiefunctie	2/2
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	63
Losbreekmoment bij differentiaaldruk nominale druk armatuur PN	7 Nm
Gebaseerd op norm	ASME B1.20.1 ISO 5211
Medium	Damp Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20 ... 200 °C
Debiet Kv	8,5 m ³ /h
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	gegoten roestvrij staal
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Materiaal zitdichting	PTFE, gewijzigd
Materiaal dichtingen	FPM PTFE
Materiaal kogel	gegoten roestvrij staal
Materiaalnummer kogel	1.4408
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	600 g
Toelating	CRN
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand