


# kogelkraan

## VZBF-21/2-P1-20-D-2-F0710-M-V15V15

Artikelnummer: 8097473

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg)
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Flens volgens ANSI B16.5 Klasse 150
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F0710
Binnendiameter	64 mm
Nominale breedte DN	65
Ventiel functie	2/2
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	20
Losbreekmoment bij differentiaaldruk nominale druk armatuur PN	60 Nm
Gebaseerd op norm	ANSI B16.5 Klasse 150 ISO 5211
Medium	Damp Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--:] Inerte gassen Water neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20 ... 200 °C
Debiet Kv	187,9 m3/h
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	gegoten roestvrij staal
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Materiaal zitdichting	PTFE PTFE, gewijzigd
Materiaal dichtingen	FPM Grafiet PCTFE PTFE
Materiaal kogel	gegoten roestvrij staal
Materiaalnummer kogel	1.4408
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	14.500 g
Toelating	API607 CRN
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand