

koppeling EAMC-42-50-12-14-U

Artikelnummer: 8099432

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	12 mm
Opnamediameter 2	14 mm
Grootte	42
Nominale lengte	50 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	34,8 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	143 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform