


verbindingsplaat VABS-B14-T-FN14

Artikelnummer: 8099628

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aansluitrichting boven
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	192 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 2	Flens 1/4 met NAMUR aansluiting 1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 4	Flens 1/4 met NAMUR aansluiting 1/4 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	aluminiumlegering