


# verbindingsconnector VABD-B14-P1-N18

Artikelnummer: 8099629

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	26 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	1/8 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	aluminiumlegering