



# cilinder met dubbele zuigerstang DGTZ-GF-32-20-J-T-P-A

Artikelnummer: 8103514

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	20 mm
Regelbaar eindpositiebereik/lengte	10 mm
Zuigerdiameter	32 mm
Soort werking aandrijfeenheid	Twee jukken
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,12 ... 0,8 MPa
Werkdruk	1,2 ... 8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Impactenergie in de eindposities	0,4 Nm
Max. nuttige last	38 N
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	724 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	724 N
Te verplaatsen massa	779,5 g
Productgewicht	1.856 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij