


# schroefkoppeling NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Artikelnummer: 8104286

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Slangbevestiging via klemverbinding
Design	Rechte vorm
Grootte	Diameter 8 mm
Fluid-aansluiting	UNF1/4-28
Vloeistofaansluiting 2	voor slang buitendiameter 3 mm
Medium	Vloeibare media Gasvormige media
Opmerking over medium	Opgelet met bestendigheid van de materialen die in contact komen met media
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,075 ... 0,6 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,75 ... 6 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-10,875 ... 87 psi
Mediumtemperatuur	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Afdichtingsprincipe	hard
Inbouwpositie	willekeurig
Nominaal aandraaimoment	15 Ncm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 15 %
Productgewicht	0,45 g
Materiaal in contact met media	PP
Materiaal inschroeftap	PA-versterkt
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Gebbruksinstructies	Zie applicatie-opmerking (beschikbaar in de support portal festo.com)