

Set doseernaalden VAVN-N-A1.6-06-60-V-V1-P10

Artikelnummer: 8104299

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aantal stuks per verpakking	10
Buitendiameter doseernaald	1,6 mm
Lange doseernaald	60 mm
Nominale breedte doseernaald	0,6 mm
Uitvoering doseernaald	Met versmalling
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Fluid-aansluiting	Klemaansluiting
Medium	Vloeibare media Gasvormige media
Opmerking over medium	Opgelet met bestendigheid van de materialen die in contact komen met media maximale partikelgrootte 5 µm
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 0,4 MPa
Werkdruk	0 ... 4 bar
normaal nominaal debiet	5,47 l/min
Opmerking bij normaal nominaal debiet	Bij een drukval van 1 -> 0 bar (gasvormige media)
Debiet Kv	0,012 m3/h
Informatie over debiet Kv	Voor water als medium
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	4,1 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal doseernaald	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer doseernaald	1.4404
Materiaal in contact met media	hooggelegeerd staal roestvrij