

pancake cylinder DPCA-...-...-1/2"- -

Artikelnummer: 8104871

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Slag	0,0625 ... 4 "
Zuigerdiameter	1/2"
Zuigerstangschroefdraad	8-32 UNC-2B 8-32 UNC-2A
Demping	geen demping P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden elastische dempingsringen/-platen vooraan elastische dempingsringen/-platen achteraan
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend enkelwerkend drukkend trekkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad Inwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Verhoogde chemische resistentie Doorlopende zuigerstang Doorlopende, holle zuigerstang Bijkomende PTFE-zuigergeleiding
Werkdruk	15 ... 150 Psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-25 ... 250 °F
Productgewicht	0,08 ... 0,46 Pound
Soort bevestiging	met zwenkoog aan de eindkap 90° gedraaid met zwenkoog aan het eindkap met zwenkvork aan de eindkap 90° gedraaid met zwenkvork aan de eindkap met doorgangsboring met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting	Inwendige schroefdraad M5 Inwendige draad 10-32 UNF-2B
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	aluminumlegering
Materiaal dynamische dichtingen	FPM NBR
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal cilinderbuis	aluminumlegering