

# pancake cylinder DPCB-N-...-1 1/16" - -

Artikelnummer: 8104881

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Slag	0,125 ... 4 "
Zuigerdiameter	1 1/16"
Zuigerstangschroefdraad	5/16-24 UNF-2B 5/16-24 UNF-2A 5/16-18 UNC-2B 5/16-18 UNC-2A
Demping	geen demping P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden elastische dempingsringen/-platen vooraan elastische dempingsringen/-platen achteraan
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend enkelwerkend dukkend trekkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad Inwendige schroefdraad geen draad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Verhoogde chemische resistentie Verlengde zuigerstang Wrijvingsarm Doorlopende zuigerstang Doorlopende, holle zuigerstang Temperatuurbereik -40 - 80 °C Schraper uit NBR Versterkte eindkap Vierkante dekselvorm met sensormontagerail met sensormontagerail 90° gedraaid met sensormontagerail 180° gedraaid met sensormontagerail 270° gedraaid Persluchtaansluiting, 90° gedraaid Persluchtaansluiting, 180° gedraaid Persluchtaansluiting, 270° gedraaid
Borging tegen verdraaiing/geleiding	Dubbele zuigerstang met eindplaat Dubbele zuigerstang met eindplaat 90° gedraaid Dubbele zuigerstang met eindplaat met verzinking en doorgangsboring Dubbele zuigerstang met eindplaat met verzinking en doorgangsboring 90° gedraaid
Werkdruk	15 ... 150 Psi

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-25 ... 221 °F
Productgewicht	4,7 ... 5,61 Pound
Soort bevestiging	Directe bevestiging via draad op het afsluitdeksel Directe bevestiging via draad aan het lagerdeksel Directe bevestiging via draad aan beide zijden met zwenkoog aan de eindkap 90° gedraaid met zwenkoog aan het eindkap met doorgangsboring aan de eindkap met doorgangsboring aan het lagerdeksel met doorgangsboring aan beide zijden met flensdraad aan het lagerdeksel met zwaaitapbevestiging aan de eindkap met zwaaitapbevestiging aan het lagerdeksel met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting	Inwendige schroefdraad 1/8 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	aluminumlegering
Materiaal dynamische dichtingen	FPM NBR
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd roestvrij staal, hard verchroomd
Materiaal cilinderbuis	Composietmateriaal, versterkt