


pancake cylinder DPCB-N-...-4"- -

Artikelnummer: 8104886

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Slag | 0,125 ... 4 " |
| Zuigerdiameter | 4" |
| Zuigerstangschroefdraad | 3/4-16 UNF-2B 3/4-16 UNF-2A 3/4-10 UNC-2B 3/4-10 UNC-2A |
| Demping | geen demping P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden elastische dempingsringen/-platen vooraan elastische dempingsringen/-platen achteraan |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Werking | dubbelwerkend |
| Zuigerstangeinde | Uitwendige schroefdraad Inwendige schroefdraad geen draad |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Varianten | Verhoogde chemische resistentie Verlengde zuigerstang Wrijvingsarm Doorlopende zuigerstang Doorlopende, holle zuigerstang Temperatuurbereik -40 - 80 °C Schraper uit NBR Versterkte eindkap Vierkante dekselvorm met sensormontagerail met sensormontagerail 90° gedraaid met sensormontagerail 180° gedraaid met sensormontagerail 270° gedraaid Persluchtaansluiting, 90° gedraaid Persluchtaansluiting, 180° gedraaid Persluchtaansluiting, 270° gedraaid |
| Borging tegen verdraaiing/geleiding | Dubbele zuigerstang met eindplaat Dubbele zuigerstang met eindplaat 90° gedraaid Dubbele zuigerstang met eindplaat met verzinking en doorgangsboring Dubbele zuigerstang met eindplaat met verzinking en doorgangsboring 90° gedraaid |
| Werkdruk | 15 ... 150 Psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |

| Kenmerk | Waarde |
|---------------------------------|--|
| Omgevingstemperatuur | -25 ... 221 °F |
| Productgewicht | 53,47 ... 69,5 Pound |
| Soort bevestiging | Directe bevestiging via draad op het afsluitdeksel Directe bevestiging via draad aan het lagerdeksel Directe bevestiging via draad aan beide zijden met zwenkoog aan de eindkap 90° gedraaid met zwenkoog aan het eindkap met doorgangsboring aan de eindkap met doorgangsboring aan het lagerdeksel met doorgangsboring aan beide zijden met flensdraad aan het lagerdeksel met zwaaitapbevestiging aan de eindkap met zwaaitapbevestiging aan het lagerdeksel met toebehoren naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting | Inwendige schroefdraad 1/8 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal deksel | aluminiumlegering |
| Materiaal dynamische dichtingen | FPM NBR |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd roestvrij staal, hard verchroomd |
| Materiaal cilinderbuis | Composietmateriaal, versterkt |