


contrastekker NECV-C1W3L-P-P13

Artikelnummer: 8105012

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 175301-803
Extra functies	Beschermingscircuit
Aansluitfrequentie	50
Kabeluitgang	haaks
Opmerking bij kabeluitgang	180° roteerbaar
Productgewicht	11,6 g
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	op magneetventiel met centrale schroef M2,5
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik DC	20,4 ... 27,6 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	20,4 ... 27,6 V
Nominale bedrijfsspanning AC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	1 A
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Aardverbinding	beschikbaar
Kabelschroefkoppeling	M12x1,25
Kabeldiameter	4 ... 6 mm
Geleider-nominale doorsnede	$\leq 0,5 \text{ mm}^2$
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Materiaal behuizing	PC
Kleur behuizing	transparant
Materiaal schroefvergrendeling	Staal, vernikkeld
Materiaal dichtingen	HNBR
Materiaal stekkercontact	Messing, vertind