

parallelkit EAMM-U-145-D80-90GA-188

Artikelnummer: 8105897

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	145
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	2.270 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	2 Nm
Overdraagbaar draaimoment	9,5 Nm
Productgewicht	12.000 g
Interface code, actuator	D80
Interface code, motor in	90GA
Materiaal - opmerking	RoHS conform