


# axiaalkit EAMM-A-D40-70AA

Artikelnummer: 8105952

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	12,5 Nm
Productgewicht	443 g
Interface code, actuator	D40
Interface code, motor in	70AA 70AB
Materiaal - opmerking	RoHS conform