

# parallelkit EAMM-U-110-D50-84AA-120

Artikelnummer: 8107241

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	110
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	799 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0,3 Nm
Overdraagbaar draaimoment	9,5 Nm
Productgewicht	5.250 g
Interface code, actuator	D50
Interface code, motor in	84AA
Materiaal - opmerking	RoHS conform