


axiaalkit EAMM-A-P4-28B-40RA

Artikelnummer: 8107708

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	0,7 Nm
Productgewicht	50 g
Interface code, actuator	P4-28B
Interface code, motor in	40RA
Materiaal - opmerking	RoHS conform