

magneetspoel

VACC-S18-120-K4-7-EX4ME

Artikelnummer: 8109390

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	48 V DC: 12 W
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK EX-voorschriften
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Afdeling voor uitgifte van certificaten	BVS 16ATEXE036X IECEx BVS16.0028X
ATEX-categorie Gas	II 2G
ATEX-categorie Stof	II 2D
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex eb mb IIC T4 Gb
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tb IIIC T120°C Db
Explosie veilige omgevingstemperatuur	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP66
Productgewicht	580 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5
Materiaal - opmerking	RoHS conform