

magneetspoel

VACC-S18-120-K4-1U-EX4ME

Artikelnummer: 8109395

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Soort bediening | elektrisch |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Schakelpositie-indicator | nee |
| Inschakelduur | 100 % |
| Isolatiemateriaalklasse | H |
| Spoeleigenschappen | 24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 12 VA 24 V DC: 12 W |
| Toegelaten spanningsschommelingen | -15 % / +10 % |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK EX-voorschriften |
| Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten | BVS 16ATEXE036X IECEx BVS16.0028X |
| ATEX-categorie Gas | II 2G |
| ATEX-categorie Stof | II 2D |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Gas | Ex eb mb IIC T4 Gb |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Stof | Ex tb IIIC T120°C Db |
| Explosieveilige omgevingstemperatuur | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Productgewicht | 580 g |
| Elektrische aansluiting | Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |