



verticale drukafsluitplaat VMPA14-HS

Artikelnummer: 8110429

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	10 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische verticale hoogteverbinding	Afsluiting voor 1
Werkdruk	3 ... 8 bar
Nominale standaarddebietventilatie	103 l/min
Nominale standaarddebietontluchting	213 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	240 g
Type bevestiging hoogteverbinding	op verbindingsplaat op individuele aansluitplaat
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	aluminiumlegering PA-versterkt