



verticale voedingsplaat VMPA14-VSP-QS6

Artikelnummer: 8110627

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	14 mm
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Stuurdruk MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Stuurdruk	3 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	35 g
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal voedingsplaat	PA-versterkt