

# elektronische module

## VMPA-MPM-EMM-P5

Artikelnummer: 8111881

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	1
Max. aantal ventielspoelen	1
Polariteitsbescherming	ja
Bedrijfsspanning DC lastspanning	21,6 ... 26,4 V
Nominale excitatiestroom per magneetspoel	60 mA tot 30 ms
Nominale stroom bij stroomreductie	22 mA na 30 ms
potentieelscheiding kanaal - interne bus	nee
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand (in ingebouwde toestand)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	20 g
Elektrische sturing	Multipool
Materiaal behuizing	POM
Materiaal - opmerking	RoHS conform