


elektronische module

VMPA-FB-EMG-P5

Artikelnummer: 8111882

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Diagnose	Underspanning ventielen Storing in voorstuurdruktoevoer Overschrijding van de tijdmeting
Max. aantal ventielplaatsen	1
Max. aantal ventielspoelen	1
Parametrisatie	Failsafe per kanaal Forcing per kanaal Inactieve (Idle) modus per kanaal Bewaking
Polariteitsbescherming	ja
Bedrijfsspanningsbereik DC elektronica/sensoren	18 ... 30 V
Bedrijfsspanning DC lastspanning	21,6 ... 26,4 V
Eigen stroomverbruik bij lastspanning	5,5 mA
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	12 mA
Max. aantal uitgangen	1
Max. aantal ingangen	1
Nominale excitatiestroom per magneetspoel	60 mA tot 30 ms
Nominale stroom bij stroomreductie	22 mA na 30 ms
potentiële scheiding kanaal - interne bus	ja
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand (in ingebouwde toestand)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	20 g
Elektrische sturing	Veldbus
Materiaal behuizing	POM
Materiaal - opmerking	RoHS conform