

# insteekschroefkoppeling NPQE-D-G14F-Q10-P10

Artikelnummer: 8112993

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde                                   |
|--|--|
| Grootte  | Standaard                                |
| Nominale diameter                                | 8 mm                                     |
| Inbouwpositie                                    | willekeurig                              |
| Design   | Rechte vorm                              |
| Aantal stuks per verpakking                      | 10                                       |
| Constructieve opbouw                             | Duw-trekprincipe (push/pull)             |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 0,8 MPa                       |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | -0,95 ... 8 bar                          |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 116 psi                      |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium          | Geoliede werking mogelijk                |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosieweerstand               |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-zone III                       |
| Cleanroomklasse                                  | ISO klasse 4                             |
| Omgevingstemperatuur                             | -5 ... 60 °C                             |
| Productgewicht                                   | 26,76 g                                  |
| Soort bevestiging                                | Buitenzeskant SW17                       |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Inwendige schroefdraad G1/4              |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang buitendiameter 10 mm          |
| Kleur van de demontagering                       | blauw                                    |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform                             |
| Materiaal behuizing                              | messing vernikkeld                       |
| Materiaal losring                                | POM                                      |
| Materiaal slangdichting                          | NBR                                      |
| Materiaal slangklemsegment                       | Roestvast staal                          |