


t-insteekschroefkoppeling NPQE-LT-R38-Q12-P5

Artikelnummer: 8113101

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 6,5 mm |
| Soort dichting op de inschroeftap | coating |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Design | L-vorm, extra aansluiting inwendige schroefdraad langs |
| Aantal stuks per verpakking | 5 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 0,8 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 8 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 116 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Cleanroomklasse | ISO klasse 4 |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 60 °C |
| Productgewicht | 59,98 g |
| Soort bevestiging | Buitenzeskant SW21 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad R3/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 12 mm |
| Kleur van de demontagering | blauw |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | messing vernikkeld PBT |
| Materiaal schroefdraaddichting | PTFE |
| Materiaal losring | POM |
| Materiaal slangdichting | NBR |
| Materiaal slangklemsegment | Roestvast staal |