

# steekmof NPQE-P-Q8-P10

Artikelnummer: 8113174

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde                                   |
|--|--|
| Grootte  | Standaard                                |
| Inbouwpositie                                    | willekeurig                              |
| Design   | Blinde stop                              |
| Aantal stuks per verpakking                      | 10                                       |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 0,8 MPa                       |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | -0,95 ... 8 bar                          |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 116 psi                      |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium          | Geoliede werking mogelijk                |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosieweerstand               |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-zone III                       |
| Cleanroomklasse                                  | ISO klasse 4                             |
| Omgevingstemperatuur                             | -5 ... 60 °C                             |
| Productgewicht                                   | 3,71 g                                   |
| Pneumatische aansluiting 1                       | voor slang buitendiameter 8 mm           |
| Kleur van de demontagering                       | blauw                                    |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform                             |
| Materiaal behuizing                              | PBT                                      |
| Materiaal losring                                | POM                                      |
| Materiaal slangdichting                          | NBR                                      |
| Materiaal slangklemsegment                       | Roestvast staal                          |