

# veiligheidsclip NPAP-QE-S-Q8-P10

Artikelnummer: 8113230

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aantal stuks per verpakking	10
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 0,8 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 8 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 116 psi
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Cleanroomklasse	Dit product is een statisch object. Een actieve productie van partikels is bij correct gebruik niet mogelijk. Product vóór gebruik reinigen in een cleanroom-omgeving en letten op de correcte installatie.
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Productgewicht	0,11 g
Pneumatische aansluiting	voor slang buitendiameter 8 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform