


# magneetspoel VACC-S13-11-K4-1-NM4A

Artikelnummer: 8114078

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
vereiste stroomopname	16 mA
Isolatiemateriaalklasse	H
Max. ingangsvermogen	1,2 W
Max. ingangsspanning	32 V
Max. ingangsstroom	0,2 A
Spoeleigenschappen	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
effectieve capaciteit	verwaarloosbaar klein
effectieve inductiviteit	verwaarloosbaar klein
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Afdeling voor uitgifte van certificaten	DNV 17.0043X
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Explosieveilige omgevingstemperatuur	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Productgewicht	330 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5
Materiaal - opmerking	RoHS conform