


# verbindingkabel NEBV-Q7G2-PD-0.5-N-LE2

Artikelnummer: 8115099

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Aansluitfrequentie	20
Productgewicht	2,3 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitschema Q7
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Plug-in
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Tweelingkabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	2
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	2
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C <li>ent</li>	0,3 A
Stootspanningsweerstand	1,2 kV
Polariteitsbescherming	nee
Aardverbinding	niet beschikbaar
Afscherming	nee
Opmerking over werking	Alleen gebruiken met externe vermogensreductie
Kabellengte	0,5 m
Kabeleigenschap	Basic
Testvoorwaarden van kabel	Testvoorwaarden op verzoek
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 11 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 16,5 mm
Kabeldiameter	1,1 mm
Kabelmontage	2x0,08
Geleider-nominale doorsnede	0,08 mm <sup>2</sup>
Geleider - nominale doorsnede (AWG)	AWG28
Draadeindes	vertind
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Kleur behuizing	zwart
Materiaal stekkercontact	Koper-legering verguld
Materiaal isoleerkous	PVC