


elektrische aansluitplaat VAVE-K1-7-5YL1-LR

Artikelnummer: 8115100

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	7
Kabeleigenschap	Basic
Polariteitsbescherming	voor bedrijfsspanning
Extra functies	Vermindering van de houdstroom
Signaalstatus display	LED
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 26 V
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Vervuilinggraad	2
Overspanningscategorie	II
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 11 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 16,5 mm
Productgewicht	3,3 g
Elektrische aansluiting	2-polig Tweelingkabel Open einde
Kabelmontage	2x0,08
Kabeldiameter	1,1 mm
Kabellengte	0,5 m
Aardverbinding	niet beschikbaar
Soort bevestiging	opschuifbaar vergrendelend
Kleur behuizing	zwart
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt PC
Materiaal isoleerkous	PVC