

# naderingsschakelaar SDBF-FCR-16UL-ZU-K-9-N-LE

Artikelnummer: 8117061  
Nieuw

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	Blokvorm
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Meetgrootte	positie
Meetprincipe	magneto-resistent
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Schakeluitgang	met contact
Schakelelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Inschakeltijd	4 µs
Max. uitgangsstroom	500 mA
Max. schakelvermogen DC	10 W
Spanningsdaling	3,5 V
Bestand tegen kortsluiting	ja
Bedrijfsspanningsbereik AC	5 ... 120 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	5 ... 120 V
Polariteitsbescherming	ja
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	2
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal kabelmantel	PVC
Soort bevestiging	met bevestigingskit
Inbouwpositie	willekeurig
Kleur behuizing	transparant
Materiaal behuizing	PA
Schakelstatusweergave	LED
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-4 ... 176 °F
Beschermingsgraad	IP67 NEMA 4