

magneetspoel

VACC-S18-35-K4-3U-NE4ME

Artikelnummer: 8118254

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	230 V AC: 50/60 Hz, vermogen 3,5 VA 230 V DC: 3,5 W
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Afdeling voor uitgifte van certificaten	GYJ17.1237X
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex e mb IIC T5/T6 Gb
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tD A21 IP66 T95°C/T80°C
Explosieveilige omgevingstemperatuur	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP66
Productgewicht	580 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5
Materiaal - opmerking	RoHS conform