

magneetspoel

VACC-S18-35-K4-1U-KS4ME

Artikelnummer: 8118317

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 3,5 VA
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Afdeling voor uitgifte van certificaten	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex e mb IIC T5, T6
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Explosie veilige omgevingstemperatuur	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP66
Productgewicht	580 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5
Materiaal - opmerking	RoHS conform