

magneetspoel

VACC-S13-18-K4-27U-NM4ME

Artikelnummer: 8118328

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	60 V AC: 40/65 Hz, vermogen 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Afdeling voor uitgifte van certificaten	INMETRO DNV 17.0042X
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	ExtbIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Explosieveilige omgevingstemperatuur	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Productgewicht	330 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5
Materiaal - opmerking	RoHS conform