

pilootventiel MGXDH-3/2-1.2-230AC-KS

Artikelnummer: 8118344

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 0,8 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	-13,05 ... 116 psi
Constructieve opbouw	Inschakelventiel
Soort reset	mechanische veer
Afdeling voor uitgifte van certificaten	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex db IIC T6...T3 Gb
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tb IIIC T85°C Db
Explosieveilige omgevingstemperatuur	-65°C ~+40°C T4 -65°C ~+55°C T3
Beschermingsgraad	IP66
Handbediening	met vergrendeling
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	230 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 9,5 VA, houdvermogen 6 VA
Toegelaten frequentieschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Soort bevestiging	CNOMO
Materiaal - opmerking	RoHS conform