


koppeling

EAMD-42-48-19-16X25

Artikelnummer: 8121127

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	19 mm
Opnamediameter 2	16 mm
Grootte	42
Nominale lengte	48 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	45 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	212 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform