

# handlingsmodule EHMY-RP-ELGC-60-BS-KF- -

Artikelnummer: 8122318

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Werkslag                                | 200 ... 800 mm                                 |
| Vereiste vlakheid van de aanbouwvlakken | 0,1 mm/m                                       |
| Spindeldiameter                         | 12 mm  |
| Spindelsteek                            | 12 mm/U  |
| Inbouwpositie                           | horizontaal                                    |
| Constructieve opbouw                    | Elektromechanische lineaire module met spindel |
| Positiedetectie                         | voor naderingsschakelaar                       |
| Max. acceleratie                        | 15 m/s <sup>2</sup>                            |
| Max. snelheid                           | 0,8 m/s  |
| Herhaalnauwkeurigheid                   | ±0,01 mm                                       |
| Inschakelduur                           | 100 %  |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-zone III                             |
| Lagertemperatuur                        | -20 ... 60 °C                                  |
| Relatieve luchtvochtigheid              | 0 - 90 %                                       |
| Beschermingsgraad                       | IP40   |
| Omgevingstemperatuur                    | 5 ... 45 °C                                    |
| Maximale aanzetkracht Fx                | 200 N  |
| Toevoerconstante                        | 12 mm/U  |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform                                   |