

handlingsmodule DHMZ-DGST-8- -

Artikelnummer: 8122326

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	30 ... 80 mm
Zuigerdiameter	8 mm
Inbouwpositie	loodrecht
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Pneumatische lineaire module
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,15 ... 0,8 MPa
Werkdruk	1,5 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	21,75 ... 116 psi
Max. snelheid	0,5 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,02 mm
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	5 ... 45 °C
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	45 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	60 N
Materiaal - opmerking	RoHS conform