

handlingsmodule DHMZ-DGST-16- -

Artikelnummer: 8122328

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Werkslag | 30 ... 150 mm |
| Zuigerdiameter | 16 mm |
| Inbouwpositie | loodrecht |
| Werking | dubbelwerkend |
| Constructieve opbouw | Pneumatische lineaire module |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Werkdruk | 1 ... 8 bar |
| Bedrijfsdruk | 14,5 ... 116 psi |
| Max. snelheid | 0,5 m/s |
| Herhaalnauwkeurigheid | ±0,02 mm |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | 5 ... 45 °C |
| Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour | 207 N |
| Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand | 241 N |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |